Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.460.0124.0

Cavo preconfezionato RST25I5KS-S 60S 30BG03



Nr. Art.	99.460.0124.0
EAN	4049088641114
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...Per il funzionamento fino a 32 A secondo VDE / IEC 61984, considerare le curve di derating del sistema RST25i5. Lo troverai sotto "Download"; Deve essere esclusa una pericolosa confusione con circuiti secondo VDE / IEC 16535 fino a 25 A.

Generale

Corrente nominale	25 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	9,1 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio calcestruzzo
Marcatura del polo	L, N, PE, 1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	6 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	70 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	14,7 mm
Diametro cavo max.	15,3 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero

Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,544 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.565.9953.1	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore
99.532.0000.7	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero