

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.099.0000.8

Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25



Nr. Art.	99.099.0000.8
EAN	4049088660177
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

LR

Dati tecnici

Nota

Nota	Per quantità inferiori a 500 m, la dimensione di taglio sarà...Condizioni speciali per applicazioni fino a 80 A sono disponibili su richiesta.
------	--

Generale

Isolamento conduttore	Poliolefina
Carico di infiammabilità	3,15 kWh/m
Classe di infiammabilità	B2ca s1 d1 a1
Marcatura conduttore	Colore
Colore della guaina	Grigi scuro
Materiale della guaina	Poliolefina
Categoria conduttore	Classe 5 = flessibile
Conduttore di terra	sì
Raggio di piegatura, statico	57,5 mm
Schermo	No
Numero di conduttori	5
Larghezza cavo circa	48 mm
Altezza cavo ca.	11,5 mm
Resistenza a UV	sì
Temperatura min. di installazione	0 °C
Max. temperatura di installazione	60 °C
Resistenza all'impatto	IK10

Dati tecnici

Sezione nominale conduttore	25 mm ²
Tensione nominale UN	1 kV
Caduta di tensione	1,72 (V/A km) ²

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z6.563.6553.0	Terminale di chiusura del cavo podis 5G16	
Z6.563.7800.0	Cavo patch PODIS/GESIS	
Z7.432.8053.0	Pressacavo per cavo piatto PODIS 5G16	
05.569.7453.0	Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW	

05.569.7553.0	Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL	
---------------	----------------------------------	--

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
75.453.0053.1	Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST	Modulo di connessione per podis CON 5G16, per il collegamento a spina con RST25i5, 5-pol., colore di codifica: grigio cemento, dati prestazionali VDE, 25 A, 400 V, classe di protezione IP65, contatto di penetrazione; Torx 15, alloggiamento nero, qualsiasi posizione di montaggio, dimensioni esterne l x a x altezza: 217 x 84 x 74 mm
75.456.0053.1	Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32	
75.456.0153.1	Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25	