

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.256.0353.1

módulo de conexión con doble salida FCS 6 5 SI SA
M32XF



Artículo Nº	75.256.0353.1
EAN	4049088651946
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	2
Tipo de salida	para prensaestopas M32
Sección del conductor semirígido	1,5 mm ² - 16 mm ²
Sección del conductor rígido	1,5 mm ² - 16 mm ²

Datos mecánicos

Color de la carcasa	Negro
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superficie

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	41 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	219 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	140 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0253.1	Tuerca M25 x 1,5	
05.506.7353.1	Tornillo de cierre M25x1,5	
Z5.507.1453.1	Prensaestopas M25 x 1,5 9 - 16	

Z5.507.1553.1	Prensaestopas M25 x 1,5 13 - 18	
---------------	---------------------------------	--

