Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.244.1240.0

Lampada RST 60VDC 20W EMR RST



Nr. Art.	83.244.1240.0
EAN	4049088669170
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	alluminio
Colore della custodia	nudo
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	I
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	24 V
Min. tensione in ingresso	19,2 V
Max. tensione in ingresso	60 V
Corrente nominale	
Potenza della lampada	20 W
Tipo di tensione	DC
Emissione luminosa	1800 lm
	70-79
	tageslichtweiß > 5300 K
	6000 °C
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Esercizio continuo
Fusibile	Protezione interna da cortocircuito 2A
Protezione contro l'inversione di polarità	sì
Indicazione ottica di emergenza	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	80 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Dimensioni

Lunghezza	340 mm
larghezza	100 mm
Altezza	37 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.563.8853.1	Coperchio per spine SW	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
46.031.4555.7	Connettori RST16I3 S B1 ZT4S GN	RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia

Disegno tecnico



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2023 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn: 28.04. Koetzner	83.244.1240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 048221_A01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 60VDC 20W EMR RST	

Änderung/ Revision	Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet
	ⓐ	06.06.24

2024-06-26 09:31:19 1.000