

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.1055.1

Modulo di sicurezza FH MT M32



Nr. Art.	75.456.1055.1
EAN	4049088674099
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	63 A
Tensione nominale	690 V
Tipo di attacco 1	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Max. temperatura ambiente	40 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	438,8 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	126 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0353.1	Controdado M32 x 1,5	
05.506.7453.1	Vite bloccaggio M32x1,5	

Z5.507.1653.1	Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	

