fiche produit

article n° 75.010.0555.1

module de distribution FH 2XFC7 B



article n°	75.010.0555.1
EAN	4049088646454
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

remarque

remarque	

général

courant nominal	32 A
tension nominal	600 V
type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
indice de protection contre les chocs	IK10
couleur	noir
type de montage	structure
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
température ambiante minimale	-25 °C
max. température ambiante	40 °C
température de montage minimale	5 °C
max. température de montage	40 °C
partie isolante Résistance à la température continue	120 °C

données de connexion

nombre de pôles	7
section nominale bus d'énergie	4 mm²

dimensions


longueur	225 mm
largeur	100 mm


hauteur de montage	104 mm


accessoires


article n°	type	description
05.505.0353.1	écrou M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	
Z5.563.6553.1	presse-étoupe PODIS 7G4	


dessin technique











Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The forwarding and reproduction of this document, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only injection dimensions

Alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Of.l./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet (Ersatz)	07.08.2023	Gähl M.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.010.0555.1 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type: FCS 4 7 FP FP

Benennung/Title: VERTEILERMODUL /DISTRIBUTION MODUL

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision

2023-08-07 10:19:53 1.000

01-QU-RD-32/21