Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.478.0124.0

Cavo preconfezionato RST20I5KS-S 25H 30SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 400 V / 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero,



Nr. Art.	99.478.0124.0
EAN	4049088676543
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	400 V / 250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	7,39 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Pressacavo
Tipo di attacco	attacco a vite
Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	70 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	11,8 mm
Diametro cavo max.	12,1 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero

Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,356 kWh/St
Classe di infiammabilità	Cca s1 d1 a1

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m