

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.453.0353.1

Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA
RST25



Nr. Art.	75.453.0353.1
EAN	4049088665219
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La corrente nominale di una singola uscita non può superare 25 A / 32 A. Si prega di notare la curva di derating del sistema RST25i5.
------	---

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	2
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di uscite	2
Tipo di uscita	Connettore RST25i5

Dati meccanici

Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	63 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	300 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	146 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.456.0124.0	Cavo preconfezionato RST25i5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 cavo di connessione maschio - estremità libera, 5 poli<(>,<)> assemblato con connessione a vite, applicazione 250V/400V con PE, 25A<(>,<)> tipo cavo H05Z1Z1-F, lunghezza 0.5m, sezione 6.0mm², codificia colore grigio cemento
96.85A.0560.3	Cavo preconfezionato RST25i5KSBS 6HO 05BG03	

