
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 05.569.7453.0

Sujetacables FLATCABLE SCREW



Artículo Nº	05.569.7453.0
EAN	4049088663109
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material	Plástico
Resistente a UV	Sí


Dimensiones


Longitud	87 mm
Anchura de montaje	23,5 mm
Altura de montaje	30 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.569.7753.0	Trenzado FLATCABLE	
F0.000.0055.7	Brida D20	
F0.000.0056.3	Brida D25	
F0.000.0056.4	Brida D32	
F0.000.0056.5	Brida D40	
F0.000.0056.6	Brida D50	

Dibujo técnico









Hinweis
/note

(1) Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Bestellnummer /order number	Typ /type
05.569.7453.0	podis

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electirc.com

Toleranz Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

gezeichnet (drawn) Tag/Date 21.11.2023 Name Gähl M.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 05.569.7453.0 13K Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Off./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision

wieland

Type podis

Benennung/Title BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHRAUB
FIXING CLIP SCREW

2023-11-21 09:58:00 1.000

01-QU-RD-32/21