

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 98.530.1300.1

Distribution Box CPO MIX 9/9 VER.

System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.



Nr. Art.	98.530.1300.1
EAN	4049088645495
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Materiale del contatto	CuZn
Trattamento superficie	zincato

Uscita

Tipo di uscita	9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45)
Selezione di fase	L1-L3
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della codifica / inserto	Nero
Dispositivo di bloccaggio	integrato nel connettore

Ingresso

Numero di ingressi	2
Tipo di ingressi	1x Cable gland, 1x Hammerhead splint

Dimensioni

Profondità	50 mm
larghezza	225 mm
Altezza	400 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.932.3053.1	Connettori GST18i3S S1CZR1 SW	gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
92.238.1000.1	Cavo preconfezionato GST18i3K1BS 25 10SW	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca,

		Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.238.3000.1	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 30SW	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
92.238.5000.1	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 50SW	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
G0.500.0300.2		
G0.500.0301.2		

