

Ficha técnica de producto

Artículo N° 75.456.0053.3

Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG



Artículo N°	75.456.0053.3
EAN	4049088702846
Unidad de embalaje	2 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	1
Tipo de salida	para prensaestopas M32
Sección del conductor semirígido	1,5 mm² - 16 mm²

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Gris claro
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superficie

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	63 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones

Longitud	248 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	80 mm

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	