fiche produit

article n° 75.456.0053.3

module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 LG



article n°	75.456.0053.3
EAN	4049088702846
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 16 mm²

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	gris clair
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	63 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	248 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	80 mm

modules compatibles

article n°	type	description
00.771.0307.3	câble plat FL-LSHF 5G16	