

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.459.8553.1

FH SP2 CL



Nr. Art.	75.459.8553.1
EAN	4049088714320
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Tipo di elemento di sicurezza	DEHN DG TT 5 275
Configurazione rete	TT, TN
Categoria tipo 2	sì
Corrente nominale dispersa [I]	5 kA
Tipo di attacco 1	Connessione a perforazione di isolante
Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza all'impatto	IK10
Colore	Nero
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura min. di installazione	5 °C
Max. temperatura di installazione	40 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	120 °C

Dati di connessione

Numero di poli	5
Sezione nominale bus di potenza	16 mm²

Dimensioni

Lunghezza	439 mm
Spessore	100 mm
Altezza montaggio	127 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
00.771.0307.1	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	
00.771.0307.3	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16	

99.099.0000.8	Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25	
---------------	--	--

