
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.203.0055.0

Fermo terminale WEFN 2.5

Fermo terminale WEFN 2.5 Lunghezza 68,5 mm, Altezza 43,5 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	0D.203.0055.0
EAN	4049088731570
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	10,16 mm
Bloccaggio	Senza vite
Lunghezza	68,5 mm
Tipo di montaggio	Guida DIN
Altezza	43,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Disegno tecnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.0055.0	WEFN 2.5	grau / grey	10

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	24.10.2025	Burger

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.203.0055.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

ENDKLAMMER

End bracket

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-11-20 09:25:33 1.000

01-QU-RD-32/21