
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S70.3227.0

Ponte di parallelo VB WRTN 70-2

Ponte di parallelo VB WRTN 70-2 Passo 32 mm, Isolato No, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 3 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.S70.3227.0
EAN	4049088727405
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	21 mm
Lunghezza	53 mm
Passo	32 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	2
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	No
Esecuzione	Ponte di collegamento
Altezza	3 mm

Disegno tecnico

