
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.200.0555.0

# Fermo terminale WEFN 6N

Fermo terminale WEFN 6N Lunghezza 56,4 mm, Altezza 63,4 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 0D.200.0555.0 |
| EAN | 4049088717949 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici


**Generale**


| | |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 12,25 mm |
| Bloccaggio | Avvitabile |
| Lunghezza | 56,4 mm |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 63,4 mm |


## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | WML 9.8/60 Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 230 mm, Altezza 15,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | WMP 10-10 Passo 10 mm, Materiale Materiale plastico, Colore Bianco, Lunghezza 128 mm, Altezza 76 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0 |

Disegno tecnico




© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 28.08.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.200.0555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|
| 0D.200.0555.0 | WEFN 6N | grau / grey | 50 |

wieland

Type

Benennung/Title

# ENDKLAMMER

end bracket

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-11-18 14:29:41 1.000

01-QU-RD-32/21