Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.203.8555.0

Spina diodo DIST-D 2.5 TK

Spina diodo DIST-D 2.5 TK Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.203.8555.0
EAN	4049088718250
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di attacco spina del modulo	attacco a vite
Larghezza/passo	5,1 mm
Lunghezza	27,4 mm
Tipo di montaggio	ad innesto
Altezza	32 mm


Disegno tecnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
			gezeichnet drawn	03.11.2025	Eichhorn N.
		Maßstab / Scale 5:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		
		Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision			

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.203.8555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland

Type

Benennung/Title

DIODENSTECKER

diode plug

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.203.8555.0	DIST-D 2.5 TK	grau / grey	100

2025-11-20 10:55:45 1.000

01-QU-RD-32/21