


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S13.3527.5

Peine de unión IVB WTN 2.5P5

Peine de unión IVB WTN 2.5P5 número de espacios 10 mm, aislado Sí, número de polos 5, color Rojo, altura 20,28 mm, método de montaje enchufable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Artículo Nº	0D.S13.3527.5
EAN	4049088723742
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Rojo
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	44,7 mm
Longitud	2,7 mm
número de espacios	10 mm
Número de abrazaderas	5
Método de montaje	enchufable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión
Altura	20,28 mm

