

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S92.2255.7

WTN 1.5 PG02

WTN 1.5 PG02 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passi 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì



Nr. Art.	0D.S92.2255.7
EAN	4049088724114
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	1,5 mm ²
Colore	verde
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passi	18 mm
Custodia isolante	PA
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anschlussart	attacco a vite
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	18 A
Tensione nominale	630 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Lunghezza	5,08 mm
larghezza	10,16 mm
Altezza	15 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Tipo di attacco 1	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm ²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm ²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,25 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	8 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	28-12 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	28-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

