


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.ST3.3527.0

IVB WTN 2.5-5 TS15

IVB WTN 2.5-5 TS15 Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 16,5 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0



Nr. Art.	0D.ST3.3527.0
EAN	4049088724220
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passso	25 mm
Lunghezza	2,4 mm
Passo	5,1 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	5
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo
Altezza	16,5 mm

