Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.459.7553.1

FH SP23 CL LEDB



Artículo Nº	75.459.7553.1
EAN	4049088714306
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	

Datos generales

Tipo de elemento de seguridad	DEHN DG MP TT 275 FM
Configuración del sistema	TT, TN
Corriente nominal de descarga [I	20 kA
Tipo de conexión 1	Conexión por perforación del aislante
Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Antivibraciones	IK10
Color	Negro
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	70 °C
Temperatura de ambiente mín.	-25 °C
Temperatura mín. de instalación	5 °C
Temperatura máxima de instalación	40 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	120 °C

Datos de conexión

Número de polos	5
Sección nominal del conductor	16 mm²

Dimensiones

Longitud	439 mm
Anchura de montaje	100 mm
Altura de montaje	127 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
00.771.0307.1	Cable plano FL-LSHF 5G16	Cable plano PODIS CON LSHF 5G16; 0,6/1kV; Certificación CPR B2ca-s1a- d1-a1; Amperaje según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible, libre de halógenos; para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H: 43 x 11,5 mm
00.771.0307.3	Cable plano FL-LSHF 5G16	

99.099.0000.8	Cable plano FL-LSHF 5G25	