

fiche produit

article n° Z7.285.3227.0

peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 12



article n°	Z7.285.3227.0
EAN	4015573158382
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

SEV-Ex


données techniques

général

couleur	jaune
dimension de la grille	15,95 mm
nombre de bornes pontées	12
type de montage	vissable
isolé	oui
version	connecteur transversal

07.285.²⁰₃₂27.0

2-20x 05.511.1021.0



Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type		
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20		
Z7.285.22MM.0	22	27,95	15,95	IVB WKN 35-2		
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3		
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4		
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5		
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6		
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7	MM	
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8	27	Katalogteil catalogue part
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9		
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10		
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11	97	spezielle Verpackung special packing
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12		

Freigelehrten nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab		2002	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Ind.
	/			Entworfen	06.03.	Treschan			
	/			Gepollt	- "	DAT		Z7.285.2027.0 01K	
	/			Normgepr.	-	-			
	/		wieland	Typ:	Benennung				
	/								
	/		wieland	1VB WKN	VERBUNDUNGSSTEG				
	/								
	/		wieland	35-..	junper bar				
	/								
Buchs / Bohr / Blatt		Elektrische Verbindungen							
Änderung									