
fiche produit

article n° 56.203.9553.0

borne d'installation WKIS 2,5 NT-D-SL

Blocs de jonction pour rail de montage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	56.203.9553.0
EAN	4015573852181
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur de base	gris
nombre de niveaux	3
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	22 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	100 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion enfichable
type de connexion 2	connexion enfichable

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
longueur de dénudage	11 mm


accessoires

article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0253.0	plaque d'extrémité APIS 2,5..	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	


dessin technique


X = blau eingefärbt
X = in this section blue printed

Y = grün/gelb eingefärbt
Y = in this section green/yellow printed









Weitere Daten siehe Katalog
further data see katalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: kieselgrau, ähnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.203.9553.0 01K	Index
/	/			Entworfen	07.07.	Bauer F.		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ WKIS 2,5 NT-D-SL		Benennung INSTALLATIONSKLEMME "Steckfeder" 2,5mm² installation terminal / spring connection		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

5620395530 01K_4 CAD\020 Bauer 2005-07-07\104616 1.000