fiche produit

article n° Z1.110.9055.7

prise de courant WBF 2,5 1/R/SL



article n°	Z1.110.9055.7
EAN	4049088048883
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	montage direct
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	montage direct
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	500 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	20,8 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort

type de connexion 2	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,13 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
longueur de dénudage	11 mm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	24-12 AWG
tension UL	500 V
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	500 V
cSA actuel	20 A