


fiche produit

article n° 59.903.0555.0

prise de courant WBF 2,5-5



article n°	59.903.0555.0
EAN	4049088049026
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
largeur/grille dimension	25 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	montage direct
bornes pour distributeurs d'installation	non
Montageart	montage direct
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	500 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	20,8 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,13 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²

section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	24-12 AWG
tension UL	500 V
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	500 V
cSA actuel	20 A

