
fiche produit

article n° 56.702.2053.0

borne à étage WKF 1,5E/8113/35

Borne étagée double de passage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	56.702.2053.0
EAN	4015573582590
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	1,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	83,4 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion enfichable

type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,13 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²
longueur de dénudage	8 mm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	22-14 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	12 A
câblage de terrain actuel	12 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	obturateur de prévention ADF.../4 GELB	
07.312.4753.0	plaque d'extrémité APF 1,5E/8113	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

dessin technique





Hutschiene
EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene
EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document or extracts thereof may not be duplicated or made available as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	2:1		Entworfen	06.06.	Schneiderb.	56.702.2053.0 01K	
	/			Geprüft	-	-		
	/		wieland	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/		Elektrische Verbindungen	Typ	Benennung			
	/			WKF 1,5E/ 8113/35	ETAGENKL_M_STECKANSCHLUSS_2			
Buchstabe	Datum / Blatt				duoble deck terminal for pluggable PCB terminal connectors			
Änderung								

5670220530 1K_4 CATWO28 Schneiderb 12.06.2002 10:35:43 1.000