

fiche produit

article n° 55.703.1053.0

bornier de traversée WKF2,5/MD/15

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 15, section nominale: 2.5 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris



article n°	55.703.1053.0
EAN	4015573375529
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA66
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 15 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	profilé chapeau 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	800 V
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	36 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort

section minimale du fil plein	0,13 mm ²
section transversale maximale solide	4 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	20 A

accessoires

article n°	type	description
98.090.0015.0	rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm	
07.312.2953.0	plaque d'extrémité APF 2,5 / M..	
07.312.2953.6	plaque d'extrémité APF 2,5 / M.. BLAU	
07.312.2953.9	plaque d'extrémité APF 2,5 / M.. ORANGE	

