


fiche produit

article n° 56.704.8153.0

borne de déconnexion du conducteur neutre WKF 4 NT / 35

Borne de sectionnement du neutre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: bleu



article n°	56.704.8153.0
EAN	4015573613324
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	bleu
largeur/grille dimension	6 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui

données techniques

courant nominal	25 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaques de raccordement nécessaire	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	69,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
longueur de dénudage	11 mm
pour N-busbar	3x10 mm



données techniques UL/CSA

section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	25 A


accessoires

article n°	type	description
Z7.261.1227.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
98.290.1000.0	jeu de barres à conducteur neutre 9813 M SN 10X3 1000MM	Blocs de jonction pour rail de montage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
07.312.5653.0	plaque d'extrémité APF 4 NT	

○ Diese Maße werden bei Ausdruck besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE spezifizierten Maß sind nur für JE-Zweck gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1	 wieland Elektronische Verbindungen		Entworfen	05.11.	Schneiderb.	56.704.8153.0 01K		
	/				Geprüft	-	-			
	/				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		Typ WKF 4NT/35		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation clamp					
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1