
fiche produit

article n° 56.710.0053.0

bornier de traversée WKF 10/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris



article n°	56.710.0053.0
EAN	4015573501638
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	10 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	57 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	70 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort

type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	2,5 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
section maximale finement torsadée	10 mm²
longueur de dénudage	13 mm


données techiques UL/CSA

section transversale UL	14-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	55 A
câblage de terrain actuel	55 A
section transversale CSA	14-8 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	65 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.283.8227.0	peigne de connexion IVBWKF 10- 2	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (Z) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche:

	Tag	Name
2002		
Entworfen	12.11.	Schneiderb.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Änderung: a 23.09.2004/ Buchstabe Datum / Blatt

wieland
Elektrische Verbindungen

Zeichnung Nr.: T 56.710.0053.0 01K | Index: a

Ersatz für: -

Benennung
DURCHGANGSKLEMME
terminal (screwless)
schraubenlos

5671005300IK_4 CADKOZO Bauer 2004-09-23T13:27:01 1.000