fiche produit

article n° 56.735.9053.0

borne de terre WKF 35 SL/35

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	56.735.9053.0
EAN	4015573732230
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	35 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	99,9 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	2,5 mm²

section transversale maximale solide	10 mm²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm²
section maximale finement torsadée	35 mm²
section minimale des fils torsadés	16 mm²
section transversale maximale en toron	35 mm²
longueur de dénudage	25 mm

données techiques UL/CSA

section transversale UL	12-2 AWG
section transversale CSA	12-2 AWG

accessoires

article n°	type	description
Z7.285.6227.0	peigne de connexion IVB WKF 35-2	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.9253.8	obturateur de prévention ADF 35/5	
04.242.8053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

dessin technique





Tragschiene EN 60715 - 35 x 15
mounting rail EN 60715 - 35 x 15

Tragschiene EN 60715 - 35 x 7,5
mounting rail EN 60715 - 35 x 7,5

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage			
Bemessungsstrom A rated current			
Anschlußbereich max. mm²/AWG connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm ² rated cross-section 35mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

weitere Daten siehe Katalog
additional data are available from the catalogue

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	PA 6.6 grün RAL 6021 /gelb RAL 1018 green RAL 6021 /yellow RAL 1018	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.735.9053.0 01K	Index
	/			Entworfen	1.März	Postler F.		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Öfl. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ WKF 35 SL/35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME ground wire clamp fasis PRO 35mm²		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.