


fiche produit

article n° 56.735.0053.6

bornier de traversée WKF 35/35 BLAU

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: bleu



article n°	56.735.0053.6
EAN	4015573732223
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	35 mm²
couleur	bleu
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	125 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	99,9 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
---------------------	------------------------

type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	2,5 mm ²
section transversale maximale solide	10 mm ²
section transversale minimale à brin fin	2,5 mm ²
section maximale finement torsadée	35 mm ²
section minimale des fils torsadés	16 mm ²
section transversale maximale en toron	35 mm ²
longueur de dénudage	25 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	12-2 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	120 A
câblage de terrain actuel	120 A
section transversale CSA	12-2 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	120 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.285.6227.0	peigne de connexion IVB WKF 35-2	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.9253.8	obturateur de prévention ADF 35/5	
04.242.8053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

