
fiche produit

article n° 56.706.5055.6

bornier de traversée WKFN 6 D1/2/35 BLAU

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: bleu



article n°	56.706.5055.6
EAN	4015573911123
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	6 mm²
couleur	bleu
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	41 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	89,9 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort

type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,2 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²
longueur de dénudage	12 mm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	24-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	50 A
câblage de terrain actuel	50 A
section transversale CSA	24-8 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	41 A


accessoires

article n°	type	description
Z7.282.5227.0	peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 2	
Z7.282.5327.0	peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 3	
Z7.282.5427.0	peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 4	
Z7.282.5527.0	peigne de connexion isolé IVB WKFN 6- 5	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.0655.0	plaque d'extrémité APFN 6 D1/2/35	
07.313.0655.6	plaque d'extrémité APFN 6 D1/2/35 BLAU	
07.313.0655.7	plaque d'extrémité APFN 6 D1/2/35 GRUEN	
07.313.0755.0	cloison TWFN 6 D1/2/35	
07.313.0755.6	cloison TWFN 6 D1/2/35 BLAU	
04.242.8053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

dessin technique









Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.706.5055.0	grau grey	WKFN 6 D1/2/35
56.706.5055.6	blau blue	WKFN 6 D1/2/35 BLAU
56.706.5055.7	grün green	WKFN 6 D1/2/35 GRÜN

b

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	26.06.	Bauer F.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 56.706.5055.0 01K Index b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	07.11.2012/
a	05.05.2011/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

DUO_DURCHGANGSKLEMME
fasis pro Federkraftanschluß 6mm²
three level terminal with spring clamp connection

DU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

5670655055001K_2 CADM2036 tirschan 2012-11-07109:22:33 1.000