


fiche produit

article n° 56.704.5155.6

bornier de traversée WKFN 4 D2/2/35 BLAU

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: bleu



article n°	56.704.5155.6
EAN	4015573767140
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	bleu
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	82,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
---------------------	------------------------


type de connexion 2	raccordement à ressort
section minimale du fil plein	0,13 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA


section transversale UL	24-10 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	30 A
section transversale CSA	24-10 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	32 A

accessoires


article n°	type	description
Z7.261.1227.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9055.0	plaque d'extrémité APFN 4 D2/2	
07.312.9055.6	plaque d'extrémité APFN 4 D2/2 BLAU	
07.312.9055.7	plaque d'extrémité APFN 4 D2/2 GRUEN	
07.312.9155.0	cloison TWFN 4 D2/2/35	
07.312.9155.6	cloison TWFN 4 D2/2/35 BLAU	
04.242.6053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	



Hutschiene EN60715-35x15
mounting rail EN60715-35x15



M 1:1



Freiholderanz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.704.5155.0 01K	Index
	/			Erworben	12.03.	Bauer F.			
	/			Geprüft	-	-			
	/								
	/	Vol. mm³	Öff. mm²	Normgepr.		-	Ersatz für: -		
	/	 wieland Elektrische Verbindungen		Typ WKFN 4 D2/2/35..	Benennung DUO_DURCHGANGSKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm² duo-terminal with spring clamp connection				
	/								
	/								
	/								
Buchstabe Datum / Blatt									
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.