fiche produit

article n° 55.504.9153.0

borne de terre WKM 4 SL / 15/V0

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

CAN-Ex ATEX

données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	profilé chapeau 15 mm
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

tension nominale d'impultion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	31,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	6 mm²

section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm
couple de serrage pour la fixation des rails	0.5

données techiques UL/CSA

section transversale UL	22-14 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	30 A
section transversale CSA	22-10 AWG

accessoires

article n°	type	description
98.090.0015.0	rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0753.0	plaque d'extrémité APM 4 SL / 15	
04.242.6053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

dessin technique

