


fiche produit

article n° 57.503.7255.0

borne capteur WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0

Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	57.503.7255.0
EAN	4015573604438
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	2,5 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	16 A
tension nominal	24 V
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	92 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm ²

section transversale maximale solide	4 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	10 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	24 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	24 V
cSA actuel	25 A

accessoires

article n°	type	description
07.257.0227.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 2	
07.257.0327.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 3	
07.257.0427.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 4	
07.257.0527.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 5	
07.257.0627.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 6	
07.257.0727.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 7	
07.257.0827.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 8	
07.257.0927.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 9	
07.257.1027.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 10	
07.257.1127.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 11	
07.257.1227.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 12	
07.257.2027.0	peigne de connexion VB WK2,5 KO - 20	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.310.9355.0	plaque d'extrémité AP 2,5-4 KO/V0	
07.310.9455.0	cloison TW 2,5-4 KO/V0	

