

fiche produit

article n° 57.904.5155.0

borne de compensation 9785U/50 KOHM-SPT/V0

article n°	57.904.5155.0
EAN	4015573605732
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	2
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	12 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	non
type de composant	potentiomètre
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	49 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

accessoires

article n°	type	description
07.253.0227.0	peigne de connexion VB 9786 2	
07.253.0327.0	peigne de connexion VB 9786 3	
07.253.0427.0	peigne de connexion VB 9786 4	
07.253.0527.0	peigne de connexion VB 9786 5	
07.253.0627.0	peigne de connexion VB 9786 6	