


fiche produit

article n° 57.106.1155.0

borne à goujon WRT 6

Bornier à cosses à anneau avec Raccordement par cosses annulaires pour monter sur TS35, section nominale: 6 mm², largeur: 11 mm, Couleur: gris



article n°	57.106.1155.0
EAN	4049088144004
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	6 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	11 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
type de montage	profilé chapeau 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

données techniques

courant nominal	41 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	46 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccord à boulon
type de connexion 2	raccord à boulon
section transversale minimale à brin fin	1,5 mm ²
section maximale finement torsadée	6 mm ²

section minimale des fils torsadés	1,5 mm ²
section transversale maximale en toron	6 mm ²
couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	50 A

