


fiche produit

article n° 57.504.3655.0

borne de distribution WK / 5-10S / U/V0



article n°	57.504.3655.0
EAN	4015573600690
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	5
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	5
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	20 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	52,5 mm

données de connexion


type de connexion 1	connecteur plat
type de connexion 2	connecteur plat

données techniques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	10 A
câblage de terrain actuel	10 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.271.4227.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 4 - 2	
Z7.271.4327.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 4 - 3	
Z7.271.4427.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 4 - 4	
Z7.271.5027.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 4 - 10	
Z7.271.5227.0	peigne de connexion isolé IVB WKI 4 -12	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.4655.0	plaque d'extrémité AP 5 S/V0	
Z7.271.4627.0	peigne de connexion isolé IVB WKI4 - 6	
Z7.271.4927.0	peigne de connexion isolé IVB WKI4 - 9	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

57504365501K_4 C40W28 Schnitt 2005-08-29T08:08:59 1:000