fiche produit

article n° 57.570.9055.0

borne de terre WKN 70 SL

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 70 mm², largeur: 24 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	57.570.9055.0
EAN	4015573662407
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

CAN-Ex ATEX SEV SEV-Ex

données techniques

général

section nominale	70 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	24 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	75,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis

section transversale minimale à brin fin	10 mm²
section maximale finement torsadée	70 mm²
section minimale des fils torsadés	16 mm²
section transversale maximale en toron	95 mm²
longueur de dénudage	24 mm
couple de serrage fixation du conducteur	6 Nm
couple de serrage pour la fixation des rails	6 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	6-2/0 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	6-2/0 AWG
tension CSA	600 V

accessoires


article n°	type	description
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
04.242.6053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

dessin technique





Hutschiene EN 60715 Cu -35x15
mounting rail EN 60715 Cu -35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Typ type
57.570.9055.0	WKN 70 SL

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: ✖

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	2004	
geprüft / checked	29.11.	Schmitt J.
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 57.570.9055.0 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	02.06.2015/	
a	28.07.2008/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ WKN 70 SL/U

Benennung/Title: SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Nur die markierten Abmessungen sind von Interesse für die Abnahme

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die gekennzeichneten Maße sind für unseren Kunden wichtig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and disclosure of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.