

## Fiche produit

Article n° 01.060.0553.0

Connecteur PCB 8113 BK / 5

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 01.060.0553.0 |
| EAN               | 4015573585928 |
| Unité de commande | 50 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dimension de la grille                 | 5 mm       |
| type de connexion                      | sertissage |
| Processus de soudure                   | sans       |
| Conditionnement                        | boîte      |
| Nombre de pôles                        | 5          |
| Marquage                               | oui        |
| Fixation                               | sans       |
| Sens d'accouplement avec le conducteur | 180°       |

#### Données techniques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Section nominale             | 2,5 mm² |
| Courant nominal              | 12 A    |
| Catégorie de surtension I    | 1000 V  |
| Catégorie de surtension II   | 400 V   |
| Catégorie de surtension III  | 250 V   |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV    |
| Longueur de dénudage         | 4 mm    |

#### données de connexion

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Section transversale minimale à brin fin | 0,5 mm² |
| Section maximale finement torsadée       | 2,5 mm² |
| Longueur de dénudage                     | 4 mm    |

#### Données techniques UL/CSA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Section transversale UL   | 16-14 AWG |
| Tension UL                | 300 V     |
| Câblage de terrain actuel | 15 A      |
| Câblage d'usine actuel    | 15 A      |
| Section transversale CSA  | 14 AWG    |
| Tension CSA               | 300 V     |
| CSA actuel                | 13 A      |

#### Autre

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Matériau isolant              | Thermo-plastique |
| Couleur                       | gris             |
| Hauteur                       | 25 mm            |
| Longueur                      | 25 mm            |
| Profondeur                    | 10,3 mm          |
| Matériau de la vis de serrage | sans             |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Matériau de la base de contact | sans |
| Surface de contact du matériau | sans |

#### Assemblées

| Article n°    | Type                                 | Description |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 05.502.2500.0 | Matrice de sertissage 8113 BK        |             |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage .        |             |
| 02.125.1600.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK |             |
| 02.125.1629.0 | contacts à sertir femelle 8113 BK    |             |
| 02.125.1700.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK |             |
| 02.125.1729.0 | contacts à sertir femelle 8113 BK    |             |