

fiche produit

article n° 25.820.0253.0

connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP



article n°	25.820.0253.0
EAN	4015573501782
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	raccordement à ressort
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	2
marquage	oui
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	11 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	11 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	12 A
câblage d'usine actuel	12 A
section transversale CSA	22-16 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	12 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	15 mm
longueur	10 mm
profondeur	24,3 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	acier
surface de contact du matériau	Sn

