
fiche produit

article n° 25.320.3253.0

# connecteur PCB 8113 B / 2 OB

Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 2 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/2



| | |
|---|---|
| article n° | 25.320.3253.0 |
| EAN | 4015573181779 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| dimension de la grille | 5 mm |
| type de connexion | connexion à vis |
| processus de soudure | sans |
| conditionnement | boîte |
| nombre de pôles | 2 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180° |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| section nominale | 2,5 mm² |
| courant nominal | 12 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| longueur de dénudage | 6 mm |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| section minimale du fil plein | 0,14 mm² |
| section transversale maximale solide | 2,5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0,14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2,5 mm² |
| longueur de dénudage | 6 mm |


**données techiques UL/CSA**


| | |
|---|---|
| section transversale UL | 22-12 AWG |
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |


**autre**

| | |
|---|---|
| matériau isolant | thermo-plastique |
| couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| longueur | 10 mm |
| profondeur | 18,2 mm |
| matériau de la vis de serrage | acier |
| matériau de la base de contact | CuSn |
| surface de contact du matériau | Sn |
| couple de serrage | 0,5 Nm |


dessin technique



Ansicht "X"
view "X"




| Artikel-Nr. part-no. | Pol-Z. pole | L | $l_1$ | $l_2$ | Typ type |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.320.3253.F | 2 | 10 | 5 | - | 8113 B / 2 OB |
| 25.320.3353.F | 3 | 15 | 10 | 6,5 | 8113 B / 3 OB |
| 25.320.3453.F | 4 | 20 | 15 | 11,5 | 8113 B / 4 OB |
| 25.320.3553.F | 5 | 25 | 20 | 16,5 | 8113 B / 5 OB |
| 25.320.3653.F | 6 | 30 | 25 | 21,5 | 8113 B / 6 OB |
| 25.320.3753.F | 7 | 35 | 30 | 26,5 | 8113 B / 7 OB |
| 25.320.3853.F | 8 | 40 | 35 | 31,5 | 8113 B / 8 OB |
| 25.320.3953.F | 9 | 45 | 40 | 36,5 | 8113 B / 9 OB |
| 25.320.4053.F | 10 | 50 | 45 | 41,5 | 8113 B / 10 OB |
| 25.320.4153.F | 11 | 55 | 50 | 46,5 | 8113 B / 11 OB |
| 25.320.4253.F | 12 | 60 | 55 | 51,5 | 8113 B / 12 OB |
| 25.320.4353.F | 13 | 65 | 60 | 56,5 | 8113 B / 13 OB |
| 25.320.4453.F | 14 | 70 | 65 | 61,5 | 8113 B / 14 OB |
| 25.320.4553.F | 15 | 75 | 70 | 66,5 | 8113 B / 15 OB |
| 25.320.4653.F | 16 | 80 | 75 | 71,5 | 8113 B / 16 OB |
| 25.320.4753.F | 17 | 85 | 80 | 76,5 | 8113 B / 17 OB |
| 25.320.4853.F | 18 | 90 | 85 | 81,5 | 8113 B / 18 OB |
| 25.320.4953.F | 19 | 95 | 90 | 86,5 | 8113 B / 19 OB |
| 25.320.5053.F | 20 | 100 | 95 | 91,5 | 8113 B / 20 OB |
| 25.320.5153.F | 21 | 105 | 100 | 96,5 | 8113 B / 21 OB |
| 25.320.5253.F | 22 | 110 | 105 | 101,5 | 8113 B / 22 OB |
| 25.320.5353.F | 23 | 115 | 110 | 106,5 | 8113 B / 23 OB |
| 25.320.5453.F | 24 | 120 | 115 | 111,5 | 8113 B / 24 OB |

gezeichnete Ausführung
10-polig
drawn version
10poles

| Farbe/ colour | .F |
|---|---|
| grau / grey | .0 |
| schwarz/black | .1 |
| grün / green | .7 |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2005 | | |
| gezeichnet drawn | 27.07. | Schmitt J. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgeprüft Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.320.3253.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index / Änderung/Revision / Datum / Blatt Date / Sheet

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

LP_STECKKLEMME
indirekt steckbar, Schraubausführung Rastmass 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp, pitch 5

OU-PEM-08/91

2532032530.1K_4 GAW026 Schmitt 2005-07-27T10:22:49 1.000