Fiche produit

Article n° 27.334.0653.0

En-tête de broche PCB 8113 SEG / 6 / 12 G OB

Article n°	27.334.0653.0
EAN	4015573687219
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de poteaux	12
nombre de niveaux	2
Marquage	pas de
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	400 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV

Données techiques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	10 A
Câblage d'usine actuel	10 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	22 mm
Longueur	32 mm
Profondeur	28,5 mm
Matériau de la base de contact	CuSn
Surface de contact du matériau	Sn

Dessin technique

