

## fiche produit

article n° G5.441.0204.2

### assemblage de câbles MST20I4KC-S 40 020TBC2

METALYNX<sup>2</sup> câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 4 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | G5.441.0204.2 |
| EAN               | 4049088219160 |
| unité de commande | 15 pièce(s)   |

### certificats/approbations

### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 25 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 2                                                |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | bleu turquoise                                        |
| Marquage de pôle                             | 2, N, PE, 1                                           |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### gestion

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| modèle                         | gaine métallique 16 mm |
| fonctionnement interne         | fils simples LSOH      |
| fils simples                   | H07Z-R                 |
| couleur de la broche de codage | bleu turquoise (C2)    |

#### version

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| section nominale du conducteur          | 4 mm <sup>2</sup>        |
| classe de protection (IP)               | IP20                     |
| longueur de dénudage                    | 10 mm                    |
| longueur de dégainage                   | 200 mm                   |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé                    |
| type de ligne                           | conduit métallique 16 mm |
| type de câble                           | mâle - dénudé            |
| type de cordon                          | câble de connexion       |
| type d'extrémité du câble Version 1     | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2     |                          |

#### dimensions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 2 m |
|-----------------|-----|