fiche produit

article n° 93.420.5453.0

adaptateur câble plat BST14I2A SI



article n°	93.420.5453.0
EAN	4049088357183
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
classe de protection (IP)	IP20
codage mécanique Code	oui
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de codage / insert de contact	vert
couleur du boîtier	noir
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	1,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de raccordement multifilaire	0,5 mm²
type de terminaison (câble rond)	connexion à vis
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm


version


version	alimentation centrale


matériel


sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,095 kWh/St

dessin technique










Auslieferungszustand
/delivery status



Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Toleranz Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	25.03.2024	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 93.420.5453.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: BST1412 ASI

Benennung/Title:

ANSCHLUSSDOSE

/junction box

gesisNRG KNX

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2024-03-25 08:38:23 1.000

01-QU-RD-32/21