

fiche produit

article n° 93.430.2653.1

distributeur BST14I3V 2P1T SW

gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	93.430.2653.1
EAN	4015573695597
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1+, 2-
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	autre
résistance au feu	0,034 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	37 mm
largeur	13 mm
hauteur	34 mm

