

## fiche produit

article n° 93.432.2553.1

### connecteur BST14I3F S1 ZR1 MSW

gesis® NV connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 93.432.2553.1 |
| EAN               | 4015573460652 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| courant nominal                              | 3 A                                        |
| tension nominal                              | 50 V                                       |
| tension nominale d'impulsion                 | 0,8 kV                                     |
| soulagement de la tension                    | oui                                        |
| degré de pollution                           | 2                                          |
| codage mécanique Code                        | oui                                        |
| verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact        | noir                                       |
| marquage des pôles                           | 1+, 2-                                     |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz          | 9005                                       |

#### données de connexion

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| diamètre du câble max.                  | 6,5 mm   |
| diamètre du câble min.                  | 5,5 mm   |
| section de raccordement solide mm² max. | 0,75 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0,25 mm² |
| termination par pôle                    | 1        |
| longueur de dégainage                   | 21 mm    |
| longueur de la bande de fil             | 9 mm     |

#### version

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| version                   | mâle                   |
| type de connexion         | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP20                   |

#### matériel

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène       | oui       |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| matériel de contact                                  | CuBe         |
| résistance au feu                                    | 0,038 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C       |
| traitement de surface                                | plaqué or    |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 47 mm   |
| largeur  | 15,2 mm |
| hauteur  | 14,4 mm |

**modules compatibles**

| article n°    | type                                        | description                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.430.2653.1 | distributeur BST14I3V 2P1T SW               | geis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir                                                                      |
| 93.431.2353.1 | connexion de périphériques BST14I3F B1 R SW | geis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir      |
| 93.431.2653.1 | connexion de périphériques BST14I3L B1 SW   | geis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir        |
| 94.435.1060.1 | assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 10SW   | geis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir |