fiche produit

article n° 94.425.3060.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 30PB02

gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	94.425.3060.9
EAN	4015573690134
unité de commande	30 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	103,5 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	0,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	BST14i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	BST14i2 mâle

matériel

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	60 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,492 kWh/St
classe incendie	Dca s1 d2 a1

dimensions

longueur totale	3 m