fiche produit

article n° 93.420.4653.0

distributeur BST14I2V 2P1T PB02

gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	93.420.4653.0
EAN	4015573693883
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
	5024

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,034 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or


dimensions


longueur	37 mm
largeur	13 mm
hauteur	34 mm


dessin technique











M 1:1

Typ: BST1412V_2P1T_____PB02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet / drawn	16.04.	Ritter	93.420.4653.0 01K	
Maßstab/Scale 2:1	geprüft / checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

Verteiler

Distribution unit

BST14 Verteiler steckbar/BST14 Distribution unit pluggable

Dimmen/dim

OU-PEM-08/91

9942046530K_2 CADM2051 Ritter 2012-04-16T11:01:12 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use