
fiche produit

article n° 93.422.4353.1

connexion de périphériques BST14I2F S1 R S PB02

gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	93.422.4353.1
EAN	4015573650572
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impultion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe

résistance au feu	0,035 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or


dimensions

longueur	29,9 mm
largeur	19,6 mm
hauteur	19,6 mm

accessoires

article n°	type	description
07.425.8453.0	couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS	

dessin technique



Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.422.4353.0	BST1412F S1 R W PB02	weiß / white
93.422.4353.1	BST1412F S1 R S PB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2006

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.10.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.422.4353.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKERTEIL_SNAP_IN

Federkraftanschluß, Snap in
male connector, snap in, spring loaded

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

9342243530011K_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T085950 1.000

QU-PEM-08/91